

**Barra de mandrilar HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 1216/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260332 1216/07
GTIN	4045197652935
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Desvio central $L_3$	11 mm
Código ISO do suporte	AH1216M SDUCR/L07
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	19,5 mm
Largura do pescoço $L_4$	12 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	36 mm
Tamanho da placa	7 mm
Comprimento total L	150 mm
Altura de fixação $L_2$	15 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Profundidade útil T	5 mm
Ø haste $D_5$	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500