

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260342 10/07
GTIN	4045197656032
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	7 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento da cabeça L_1	40 mm
Tamanho da placa	7 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	13,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Código ISO do suporte	A10K SDUCR/L07
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação L_2	9 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500