

Garant**Barra de mandrilar HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/07mm**

Dados do pedido

Número do pedido	260329 16/07
GTIN	4045197652867
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	20 mm
Comprimento da cabeça L_1	30 mm
Código ISO do suporte	AH16Q SDQCR/L07
Desvio central L_3	12 mm
Tamanho da placa	7 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação L_2	15 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Ø haste D_s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8