

Garant**Barra de mandril de MD E.. SDUCR, para pastilhas de corte reversíveis DC., direita****Dados do pedido**

Número do pedido	260324
GTIN	4045197652751
Classe de artigo	29W

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Código ISO do suporte	E12M SDUCR/L07
Código ISO do suporte	E10K SDUCR/L07
Altura de fixação L ₂	11,6 mm
Altura de fixação L ₂	9,6 mm
Desvio central L ₃	7 mm
Desvio central L ₃	9 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	12 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	15 mm
Comprimento total L	125 mm
Comprimento total L	150 mm
Norma	DIN 8024

Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Barra de mandrilar MD Ø da haste/tamanho da placa 10/07	260318 10/07
Barra de mandrilar MD Ø da haste/tamanho da placa 12/07	260318 12/07
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7