

**Barra de mandrilar MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 8/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260318 8/07
GTIN	4045197652652
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$	12,5 mm
Desvio central $L_3$	7,5 mm
Tamanho da placa	7 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Código ISO do suporte	E08K SDUCR/L07
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação $L_2$	7,6 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Ø haste $D_s$	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500

---