

**Garant****Barra de mandrilar HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260329 20/11
GTIN	4045197652874
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Código ISO do suporte	AH20R SDQCR/L11
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	25 mm
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	40 mm
Desvio central $L_3$	14,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Comprimento total $L$	200 mm
Altura de fixação $L_2$	18 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	107,5 grau
Ø haste $D_s$	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8

269028 8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15