

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/07mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260342 16/07
GTIN	4045197653086
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A16Q SDUCR/L07
Ø mínimo do furo prévio D_{\min}	20 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Tamanho da placa	7 mm
Desvio central L_3	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação L_2	14 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500