

**Barra de mandrilar HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260332 25/11
GTIN	4045197652966
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	32 mm
Código ISO do suporte	AH25R SDUCR/L11
Projeção $L_1$	125 mm
Desvio central $L_3$	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Tamanho da placa	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação $L_2$	23 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Ø haste $D_s$	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5xD
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8

269028 8

Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500