

**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260342 20/11
GTIN	4045197653093
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Desvio central $L_3$	13 mm
Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Código ISO do suporte	A20R SDUCR/L11
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	25 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação $L_2$	18 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Ø haste $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500