


Barra de mandril HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 0810/07mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260333 0810/07
GTIN	4045197652973
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento da cabeça L ₁	22 mm
Largura do pescoço L ₄	8 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	12,5 mm
Código ISO do suporte	AH0810H SDUCR/L07
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Desvio central L ₃	7 mm
Tamanho da placa	7 mm
Comprimento total L	100 mm
Altura de fixação L ₂	9 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Profundidade útil T	5 mm
Ø haste D _s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500