

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 32/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260342 32/11
GTIN	4045197656049
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	40 mm
Código ISO do suporte	A32S SDUCR/L11
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Calço	269005 3
Desvio central L_3	22 mm
Tamanho da placa	11 mm
Parafuso para calço	269013 2
Comprimento total L	250 mm
Altura de fixação L_2	31 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 3	269005 3
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500