

**SNMG 120408, Tipo: CA6525****Dados do pedido**

Número do pedido	251254 CA6525
GTIN	4960664471874
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Raio do canto	0,8 mm
Quebra-aperas	MS
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço f	0,1 - 0,35 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	0,8 - 4 mm
Aplicação principal	M
Tipo	CA6525
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 220 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120408
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para tornear