

**Pastilha de corte reversível KOMET® Unisix®, P25M, Designação do tipo W29:  
42-000****Dados do pedido**

Número do pedido	236740 42-000
GTIN	4047109059177
Classe de artigo	24T

**Descrição****Indicado para:**

N.º 236650; 236660; 236685; 236686

**Instrução:****Os valores de referência de aplicação indicados referem-se à KUB Trigon®.****Descrição técnica**

Designação	42-000
Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 080404
Tipo	P25M
Tipo	ST900
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para furar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		