

**Pastilha de corte reversível KOMET® Unisix®, P25M, Designação do tipo W29:
42-010****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 236740 42-010 |
| GTIN | 4047109059245 |
| Classe de artigo | 24T |

Descrição**Indicado para:**

N.º 236650; 236660; 236685; 236686

Instrução:**Os valores de referência de aplicação indicados referem-se à KUB Trigon®.****Descrição técnica**

| | |
|--|---|
| Designação | 42-010 |
| Avanço f em aço < 900 N/mm ² | 0,16 mm/U |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 080404 |
| Tipo | P25M |
| Tipo | ST900 |
| Óleo de corte | HM |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para furar |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1100 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| Aço < 1400 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |