



Dados do pedido

Número do pedido	338405 9
GTIN	4067263108979
Classe de artigo	32H

Descrição

Modelo:

- **Versão longa ou muito longa.**
- **A extremidade dianteira da extensão foi concebida como uma pinça de aperto. Ao apertar manualmente a porca de aperto serrilhada, a pinça de aperto é apertada com a broca de roscar.**
- **O binário é transmitido através do quadrado.**
- **A extremidade traseira da extensão está em conformidade com a norma DIN, para que a extensão possa ser acomodada em insertos de troca rápida de brocas de roscar ou pinças de aperto ER de broca de roscar com quadrado.**

Utilização:

Para o corte de roscas em áreas inacessíveis, p. ex. reentrâncias profundas, ressaltos, arestas interferentes em dispositivos, roscas internas extremamente profundas ou diretamente em paredes fundidas.

Instrução:

Está disponível sob pedido uma pinça de aperto sextavada alternativa para a fixação da broca de roscar.

Descrição técnica

para quadrado K_1	9 mm
para \varnothing da haste roscada d_2	11 mm
\varnothing da extensão D_3	11 mm
Extensão K_2	9 mm
para \varnothing nominal da rosca d_1 DIN 374/376	M14
\varnothing da extensão D_4	18 mm

para comprimento de fixação l_1	36 mm
Extensão L_3	130 mm
Extensão L_2	90 mm
Tipo de produto	Extensão