

**Pastilha de corte reversível KOMET® Unisix®, P25M, Designação do tipo W29:
24-010****Dados do pedido**

Número do pedido	236740 24-010
GTIN	4047109036444
Classe de artigo	24T

Descrição**Indicado para:**

N.º 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Instrução:**Os valores de referência de aplicação indicados referem-se à KUB Trigon®.****Descrição técnica**

Designação	24-010
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,14 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 05T304
Tipo	P25M
Tipo	ST900
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para furar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		