

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
20/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260343 20/11
GTIN	4045197653130
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A20R SDUCR/L11
Desvio central L_3	13 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	25 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Tamanho da placa	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	18 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500