

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
25/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260343 25/11
GTIN	4045197653147
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	17 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	32 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	A25R SDUCR/L11
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	24 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
