

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
32/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260343 32/11
GTIN	4045197656018
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Parafuso para calço	269013 2
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Calço	269005 3
Desvio central L_3	22 mm
Código ISO do suporte	A32S SDUCR/L11
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	40 mm
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	250 mm
Altura de fixação L_2	31 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 3	269005 3
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500