

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251416 25/16
GTIN	4045197656933
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A25R PTFNR/L 16
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Calço	259031 34
Desvio central L_3	17 mm
Alavanca articulada	259015 9
Conjunto de molas	259044 5
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	32 mm
Tamanho da placa	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TN.. 1604..
Parafuso alavanca	259018 6
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	24 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Ø haste D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Calço Tipo 34	259031 34
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2,5	674242 2,5
Conjunto de molas 10 peças Tipo 5	259044 5
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500