

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 32/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251416 32/16
GTIN	4045197650955
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de pinos de mola	259047 3
Código ISO do suporte	A32S PTFNR/L 16
Pastilha de corte reversível adequada	TN.. 1604..
Conjunto de molas	259044 5
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	40 mm
Parafuso alavanca	259018 6
Calço	259031 34
Tamanho da placa	16 mm
Desvio central L_3	22 mm
Alavanca articulada	259015 9
Comprimento total L	250 mm
Altura de fixação L_2	31 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Ø haste D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2,5	674242 2,5
Conjunto de molas 10 peças Tipo 5	259044 5
Calço Tipo 34	259031 34
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500