

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
32/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251417 32/16
GTIN	4045197650962
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	22 mm
Alavanca articulada	259015 9
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	40 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TN.. 1604..
Conjunto de molas	259044 5
Parafuso alavanca	259018 6
Tamanho da placa	16 mm
Código ISO do suporte	A32S PTFNR/L 16
Calço	259031 34
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Comprimento total L	250 mm
Altura de fixação L_2	31 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Ø haste D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda

Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Calço Tipo 34	259031 34
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Conjunto de molas 10 peças Tipo 5	259044 5
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2,5	674242 2,5
Chave de parafusos dinâmométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500