

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
10/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260343 10/07
GTIN	4045197656001
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Tamanho da placa	7 mm
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	13,5 mm
Comprimento da cabeça L_1	40 mm
Desvio central L_3	7 mm
Código ISO do suporte	A10K SDUCR/L07
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação L_2	9 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	$3 \times D$
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500