

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251407 20/16
GTIN	4045197650924
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Garra de aperto	259038 14
Conjunto de parafusos	259023 2
Pino	259049 6
Tamanho da placa	16 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm
Tamanho da haste	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TN.. 1604..
Código ISO do suporte	MTJNR/L 2020K16
Calço	259031 32
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	31 mm
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Calço Tipo 32	259031 32
Conjunto de parafusos 10 peças Tipo 2	259023 2
Garra de aperto Tipo 14	259038 14
Caneta Tipo 6	259049 6
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500