

Jogo de barras de mandrilar em aço com IK, esquerda, Tipo: SET11



Dados do pedido

Número do pedido	260347 SET11
GTIN	4045197657763
Classe de artigo	29W

Descrição

Material fornecido:
Em mala de plástico.

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Código ISO do suporte	A16Q SDUCR/L11
Código ISO do suporte	A20R SDUCR/L11
Código ISO do suporte	A25R SDUCR/L11
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Altura de fixação L ₂	15 mm
Altura de fixação L ₂	18 mm
Altura de fixação L ₂	23 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	27 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	25 mm

Ø mínimo do furo prévio $D_{\text{mín.}}$	32 mm
Desvio central L_3	16 mm
Desvio central L_3	18,5 mm
Desvio central L_3	13,6 mm
Comprimento total L	180 mm
Comprimento total L	200 mm
Comprimento total L	200 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 16/07	260343 16/07
Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 16/07	260342 16/07
Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 20/11	260343 20/11
Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 25/11	260343 25/11
Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 20/11	260342 20/11
Chave de parafusos dinâmométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500