

Garant GRIDLINE

**Frente rebatível Largura 56G, Altura frontal: 300mm****Dados do pedido**

Número do pedido	998253 300
GTIN	4067263111573
Classe de artigo	91R

**Descrição****Modelo:**

A frente rebatível evita a queda de objetos da prateleira. A frente pode ser rebatida para a frente. Ângulo de dobragem máximo de 180°. Com puxador de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Bloqueio de ambos os lados com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão.

**Indicado para:**

Sistemas de gavetas/estantes, equipamento de contentores.

**Pintura:**

Antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

**Instrução:**

Tem de ser montada uma prateleira com uma altura frontal mínima de 50 mm. Para a montagem de gavetas com fechadura, portas, haste de bloqueio de segurança, etc. por baixo da frente rebatível, é necessária uma prateleira com uma altura frontal de 100 mm. Atrás da frente rebatível não é possível montar gavetas. Não compatível com armários de ferramentas do grupo 93.

**Descrição técnica**

Largura útil em G	56
Altura frontal	300 mm
Profundidade	38 mm
Espessura do material	1,5 mm
Ângulo de dobragem	180 grau
Largura útil	1400 mm

Peso	5,4 kg
Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual
Altura útil	275 mm
Área de aplicação	Estante de gavetas
Área de aplicação	Equipamento de contentores
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Tipo de produto	Aba frontal