



Pastilha de corte reversível por fresagem LOGU 030310 ER-GM, para fresa de grande avanço, PR1825



Dados do pedido

Número do pedido	221971 ST1400
GTIN	4960664028597
Classe de artigo	25A

Descrição

Versão:

Pastilha reversível de dupla face com 4 arestas de corte. O design de arestas de corte convexas da pastilha reversível garante uma entrada suave da aresta de corte no material.

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D/a_{p\max} = 1 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Raio de programação com $a_{p\max}$.	1,6 mm
#Raio do canto	1 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	LOGU 030310 ER-GM
Tipo	ST1400
Tipo	PR1825
Material de corte	MD
Avanço f_z por dente	0,2 - 1,5 mm

Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado	180	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	140	P
máximo a molhado	#condicionalmente adequado		
seco	adequado		