

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/22mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251407 25/22
GTIN	4045197650948
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Tamanho da placa	22 mm
Calço	259031 33
Pastilha de corte reversível adequada	TN.. 2204..
Pino	259049 2
Conjunto de parafusos	259023 2
Tamanho da haste	25 mm
Código ISO do suporte	MTJNR/L 2525M22
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	36 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Garra de aperto	259038 13
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Calço Tipo 33	259031 33
Garra de aperto Tipo 13	259038 13
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Conjunto de parafusos 10 peças Tipo 2	259023 2
Caneta Tipo 2	259049 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500