



## Dados do pedido

Número do pedido	260048 20/09
GTIN	4067263109624
Classe de artigo	22E

## Descrição

### Modelo:

Arrefecimento direcionado na aresta de corte.

### Instrução:

Transferência de agente refrigerante por baixo da cabeça através da ligação da mangueira (G1/8 polegada – incluída).

## Descrição técnica

Norma	Norma de fábrica
Comprimento total L	125 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm
Tamanho da placa	9 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Código ISO do suporte	SCLCR/L 2020K09
Tamanho da haste	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	17 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Chave de parafusos dinamométrica Tipo TX15	659950 TX15