

HOLEX**Suporte de aperto roscado HOLEX Pro, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/09mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260049 25/09
GTIN	4067263109655
Classe de artigo	22E

Descrição**Modelo:**

Arrefecimento direcionado na aresta de corte.

Instrução:

Transferência de agente refrigerante por baixo da cabeça através da ligação da mangueira (G1/8 polegada – incluída).

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	32 mm
Tamanho da placa	9 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Norma	Norma de fábrica
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Código ISO do suporte	SCLCR/L 2525M09
Comprimento total L	150 mm
Tamanho da haste	25 mm
Comprimento da cabeça L ₁	19 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim

Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Chave de parafusos dinamométrica Tipo TX15	659950 TX15