



Suporte de aperto roscado HOLEX Pro, direita, Tamanho da haste/placa: 20/11 mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260304 20/11 |
| GTIN | 4067263109662 |
| Classe de artigo | 22E |

Descrição

Modelo:

Arrefecimento direcionado na aresta de corte.

Instrução:

Transferência de agente refrigerante por baixo da cabeça através da ligação da mangueira (G1/8 polegada – incluída).

Descrição técnica

| | |
|--|------------------|
| Tamanho da haste | 20 mm |
| Tamanho da placa | 11 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Comprimento total L | 125 mm |
| Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 2 |
| Largura funcional L ₄ | 25 mm |
| Código ISO do suporte | SDJCR/L 2020K11 |
| Comprimento da cabeça L ₁ | 20,5 mm |
| Tipo de inserto | direita |
| Refrigeração interior | sim |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Ângulo de ajuste κ | 93 grau |
| Aplicação | Torneamento longitudinal exterior |
| Aplicação | Faceamento |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |

Acessórios

| | |
|---|-------------|
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2 | 269028 2 |
| Chave de parafusos dinamométrica Tipo TX15 | 659950 TX15 |