



Dados do pedido

Número do pedido	261300 25/11
GTIN	4067263109433
Classe de artigo	22E

Descrição

Modelo:

Arrefecimento direcionado na aresta de corte.

Instrução:

Transferência de agente refrigerante por baixo da cabeça através da ligação da mangueira (G 1/8 polegada – incluída).

Descrição técnica

Tamanho da haste	25 mm
Código ISO do suporte	SVJCR/L 2525M11
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Comprimento da cabeça L ₁	26 mm
Largura funcional L ₄	32 mm
Tamanho da placa	11 mm
Norma	Norma de fábrica
Comprimento total L	150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	93 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica Tipo TX15	659950 TX15
Chave de parafusos dinamométrica Tipo TX8	659950 TX8