



Dados do pedido

Número do pedido	261300 20/11
GTIN	4067263109426
Classe de artigo	22E

Descrição

Modelo:

Arrefecimento direcionado na aresta de corte.

Instrução:

Transferência de agente refrigerante por baixo da cabeça através da ligação da mangueira (G 1/8 polegada – incluída).

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	25 mm
Comprimento da cabeça L ₁	24 mm
Comprimento total L	125 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Código ISO do suporte	SVJCR/L 2020K11
Norma	Norma de fábrica
Tamanho da haste	20 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Tamanho da placa	11 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	93 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica Tipo TX15	659950 TX15
Chave de parafusos dinamométrica Tipo TX8	659950 TX8