

**HOLEX****Suporte de aperto rotativo HOLEX Pro, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261301 25/11
GTIN	4067263109457
Classe de artigo	22E

**Descrição****Modelo:**

Arrefecimento direcionado na aresta de corte.

**Instrução:**

Transferência de agente refrigerante por baixo da cabeça através da ligação da mangueira (G1/8 polegada – incluída).

**Descrição técnica**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Comprimento total L	150 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Tamanho da haste	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Código ISO do suporte	SVJCR/L 2525M11
Tamanho da placa	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	26 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim

Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica Tipo TX15	659950 TX15
Chave de parafusos dinamométrica Tipo TX8	659950 TX8