

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	308496 8
GTIN	4067263110019
Classe de artigo	31A

Descrição

Modelo:

- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.**

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

Instrução:

Manga de redução adequada de SK 40 ou HSK 63 para PSC32, PSC 40 ou PSC 50, a pedido.
Manga de redução adequada de SK 50 ou HSK 100 para PSC 63 ou PSC 80 a pedido.

Descrição técnica

Projeção medida A	45 mm
Ø exterior D	28 mm
Ø de fixação D ₁	8 mm
Alojamento	PSC 32 curto
Norma de alojamento	ISO 26623-1
Refrigeração interior	sim
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹

Concentricidade	≤ 3 μm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície