

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	308559 10
GTIN	4067263110064
Classe de artigo	31A

## Descrição

### Modelo:

- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.**

Com furos no canal de refrigeração e roscas bloqueáveis. Rosca interior e exterior corresponde ao tamanho.

### Utilização:

Para fixação de ferramentas com tolerância de haste h6.

### Acessórios especiais:

Extensão de mandril de contração n.º 302410 - 302416. Aparelhos de contração n.º 354210 - 354400.

Conjunto de parafusos de compensação, n.º 309906, tam. 180.

## Descrição técnica

Ø exterior D	32 mm
Projeção medida A	70 mm
Ø de fixação D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Furo do canal de refrigeração	com fecho
Alojamento	PSC 32 curto
Norma de alojamento	ISO 26623-1

Refrigeração interior	sim
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 μm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de contração