

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	308553 M16X50
GTIN	4067263110118
Classe de artigo	31A

Descrição

Modelo:

- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.**

Utilização:

Para alojamento de fresa de rosca com rosca.

Descrição técnica

Rosca M	M16x50
Comprimento útil L ₁	50 mm
Ø exterior D	29 mm
Ø do furo D ₁	17 mm
Projeção medida A	74,5 mm
Alojamento	PSC 63
Norma de alojamento	ISO 26623-1
Refrigeração interior	sim
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC

Tipo de produto

Alojamento para fresa de rosca