

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 308497 16 |
| GTIN | 4067263110194 |
| Classe de artigo | 31A |

Descrição

Modelo:

- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.**

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309885, chave de caixa n.º 309893.

Instrução:

Redução apropriada de PSC 63 para PSC 40 ou PSC 50 n.º 318892.

Manga de redução adequada de SK 40 ou HSK 63 para PSC32, PSC 40 ou PSC 50, a pedido.

Manga de redução adequada de SK 50 ou HSK 100 para PSC 63 ou PSC 80 a pedido.

Extensões correspondentes com n.º 318894.

Descrição técnica

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ø exterior D | 48 mm |
| Ø de fixação D ₁ | 16 mm |
| Projeção medida A | 55 mm |
| Alojamento | PSC 40 curto |
| Norma de alojamento | ISO 26623-1 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Refrigeração interior | sim |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min ⁻¹ |
| Concentricidade | ≤ 3 μm |
| Estratégia de maquinagem | HSC |
| Estratégia de maquinagem | HPC |
| Tipo de produto | Mandril de superfície |