



Dados do pedido

Número do pedido	338435 8L
GTIN	4067263110408
Classe de artigo	32H

Descrição

Modelo:

- **Versão longa ou muito longa.**
- **A extremidade dianteira da extensão foi concebida como uma pinça de aperto. Ao apertar manualmente a porca de aperto serrilhada, a pinça de aperto é apertada com a broca de roscar.**
- **O binário é transmitido através do quadrado.**
- **A extremidade traseira da extensão está em conformidade com a norma DIN, para que a extensão possa ser acomodada em insertos de troca rápida de brocas de roscar ou pinças de aperto ER de broca de roscar com quadrado.**

com fornecimento de refrigerante interno.

Utilização:

Para o corte de roscas em áreas inacessíveis, p. ex. reentrâncias profundas, ressaltos, arestas interferentes em dispositivos, roscas internas extremamente profundas ou diretamente em paredes fundidas.

Instrução:

Está disponível sob pedido uma pinça de aperto sextavada alternativa para a fixação da broca de roscar.

Descrição técnica

Ø da extensão D_4	15 mm
para Ø da haste rosca d_2	10 mm
para comprimento de fixação l_1	33 mm
Extensão L_2	80 mm
para quadrado K_1	8 mm
Extensão K_2	8 mm

para \varnothing nominal da rosca d_1 DIN 371	M10
\varnothing da extensão D_3	10 mm
Extensão L_3	230 mm
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Extensão