

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	308498 10
GTIN	4067263110613
Classe de artigo	31C

Descrição

Modelo:

- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.**

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309885, chave de caixa n.º 309893.

Instrução:

Redução adequada de PSC 63 para PSC 40 ou PSC 50 n.º 318892.

Bucha redutora adequada de SK 40 OR HSK 63 no PSC32, PSC 40 ou PSC 50, a pedido.

Bucha redutora adequada de SK 50 ou HSK 100 no PSC 63 ou PSC 80 a pedido.

Extensões adequadas sob o n.º 318894, n.º 318895 e n.º 318896.

Descrição técnica

Ø de fixação D ₁	10 mm
Ø exterior D	35 mm
Projeção medida A	55 mm
Alojamento	PSC 50 curto
Norma de alojamento	ISO 26623-1

Refrigeração interior	sim
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 μm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície