

**Garant**

## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 308498 8      |
| GTIN             | 4067263110606 |
| Classe de artigo | 31C           |

## Descrição

**Modelo:**

- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.**

**Utilização:**

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

**Acessórios especiais:**

Tubo de refrigerante n.º 309885, chave de caixa n.º 309893.

**Instrução:**

Redução adequada de PSC 63 para PSC 40 ou PSC 50 n.º 318892.

Bucha redutora adequada de SK 40 OR HSK 63 no PSC32, PSC 40 ou PSC 50, a pedido.

Bucha redutora adequada de SK 50 ou HSK 100 no PSC 63 ou PSC 80 a pedido.

Extensões adequadas sob o n.º 318894, n.º 318895 e n.º 318896.

## Descrição técnica

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Projeção medida A           | 50 mm        |
| Ø exterior D                | 28 mm        |
| Ø de fixação D <sub>1</sub> | 8 mm         |
| Alojamento                  | PSC 50 curto |
| Norma de alojamento         | ISO 26623-1  |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Refrigeração interior                         | sim                             |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup> |
| Concentricidade                               | ≤ 3 μm                          |
| Estratégia de maquinagem                      | HSC                             |
| Estratégia de maquinagem                      | HPC                             |
| Tipo de produto                               | Mandril de superfície           |