



PocketSense, Força de fixação máxima: 70



Dados do pedido

Número do pedido	358777 70
GTIN	4250364404341
Classe de artigo	34A

Descrição

Modelo:

Medidor de força de compressão e tração para uma verificação fiável e sem fios da força de aperto.

Vantagem:

- **Indicação da força de tensão diretamente no mostrador e nos aparelhos terminais.**
- **Eficiência energética com modo de espera e autonomia da bateria até seis meses em funcionamento com dois turnos.**
- **Design compacto.**
- **Caixa de liga de alumínio.**

Utilização:

Perfeito para inspeção regular de tornos de bancada. Adequado para todos os tornos de bancada com uma abertura mínima de 61 mm e forças de compressão de 2,5 a 70 kN.

Material fornecido:

- **Inclui mala para acondicionamento.**
- **2 pilhas 1/2 AA (LS14250, 3,6V).**
- **1 chave Torx T10.**
- **1 guia de início rápido.**

Instrução:

As duas superfícies de medição do medidor de força de compressão e tração devem ser presas no torno de bancada sobre toda a superfície. Altura mínima do calço, aprox. 38 mm.

Descrição técnica

Altura	55 mm
Peso	0,65 kg
Tensão nominal	3,6 V
Alimentação de energia	A pilhas
Largura de aperto	61 mm
força de ensaio máxima	70000 N
Comprimento	92 mm
Largura	56 mm
Série	HCT
Ligação de aplicações	HCT
Interface	Interface Bluetooth
Aplicação sem fios	HCT Mobile App
Tipo de produto	Dinamómetro