



## Dados do pedido

Número do pedido	081567 205
GTIN	4067263110804
Classe de artigo	02A

## Descrição

### Modelo:

Lanterna LED com bateria com 2 níveis de luminosidade e foco (100 lúmenes). Com gancho de pendurar, suporte dobrável e porta de carregamento USB-C.

### Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

### Material fornecido:

Inclui cabo de carga.

## Descrição técnica

Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de baterias incluídas	1
Período de iluminação	3 - 6,5 h
Peso	201 g
Lâmpada	Módulo LED
Fluxo luminoso	350 lm

Tipo de proteção IP	IP 65
Cor da luz	branco frio
Tipo de bateria	lão de lítio
Fluxo luminoso nível 2	150 lm
Comprimento total	205 mm
Tipo de produto	Lanterna de trabalho