



Dados do pedido

Número do pedido	150343 5
GTIN	4067263110514
Classe de artigo	12M

Descrição

Modelo:

Jogos de fresas cónicas **em cassete**. Prático para montagem e oficinas.

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte, retificados radialmente em relevo.

Espaços entre dentes cortados de peça inteira.

Utilização:

Fresa cónica de precisão para escareamento cónico sem trepidação.

Índice:

cada 1 rebaixador: Tam. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Instrução:

Cassete vazia para 6 ou 7 rebaixadores, ver n.º 150370.

Descrição técnica

Número de rebaixadores	5
Número de arestas de corte Z	3
Série	Pro Steel
Revestimento	TiAlN
Ângulo da ponta da fresa cónica	90 grau
Óleo de corte	HSS

Divisão das lâminas do rebaixador	desigual
Norma	DIN 335 C
Haste	Haste com três faces tensoras com h9
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado	75	N
Alumínio (apara curta)	adequado	70	N
Aço < 750 N/mm ²	adequado	50	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	40	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	20	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	15	P
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado	8	H
INOX < 900 N/mm ²	adequado	18	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	15	M
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado	12	S
GG(G)	adequado	20	K
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

Acessórios

Fresa cónica de precisão com divisão irregular HOLEX Pro Steel90° Ø exterior Dc 10,4	150182 10,4
Fresa cónica de precisão com divisão irregular HOLEX Pro Steel90° Ø exterior Dc 12,4	150182 12,4

Fresa cónica de precisión com divisão irregular HOLEX Pro Steel90° Ø exterior Dc 16,5

150182 16,5

Fresa cónica de precisión com divisão irregular HOLEX Pro Steel90° Ø exterior Dc 20,5

150182 20,5

Fresa cónica de precisión com divisão irregular HOLEX Pro Steel90° Ø exterior Dc 6,3

150182 6,3