



Dados do pedido

Número do pedido	150345 5
GTIN	4067263110521
Classe de artigo	12M

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	3
Número de rebaixadores	5
Série	Pro Steel
Revestimento	TiAlN
Ângulo da ponta da fresa cônica	90 grau
Óleo de corte	HSS
Divisão das lâminas do rebaixador	desigual
Norma	DIN 335 C
Haste	Haste com três faces tensoras com h9
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Fresas cônicas e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado	75	N
Alumínio (apara curta)	adequado	70	N
Aço < 750 N/mm ²	adequado	50	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	40	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	20	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	15	P
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado	8	H
INOX < 900 N/mm ²	adequado	18	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	15	M
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado	12	S
GG(G)	adequado	20	K
CuZn	adequado	20	N
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

Acessórios

	150184 10,4
	150184 12,4
	150184 16,5
	150184 20,5
	150184 6,3