



Berbequim aparafusador de impacto sem fio ONE-KEY™, Tipo: M18OPD3-5



Dados do pedido

Número do pedido	070102 M18OPD3-5
GTIN	4058546476724
Classe de artigo	03L

Descrição

Modelo:

- Potente berbequim aparafusador de impacto sem fio de 2 velocidades com ajuste de binário de vários níveis.
 - Baterias RED de íões de lítio REDLITHIUM-ION™ com monitorização de células individuais e indicador do nível de carga.
 - Carcaça da transmissão de metal robusta para uma longa vida útil.
 - Bucha de aperto rápido de metal FIXTEC com bloqueio de fuso.
 - Pega com apoio Softgrip para um elevado conforto do utilizador.
 - Iluminação LED da área de trabalho.
 - Motor POWERSTATE™ sem escovas (não para tam. M18BPD4) para a máxima eficiência. Desgaste mínimo e vida útil até 10 vezes superior à dos motores DC padrão.
 - Eletrónica REDLINK PLUS™ – proteção contra sobrecarga e gestão de desempenho.
- FUEL™ ONE-KEY™ – A mais recente geração de aparelhos FUEL™ com tecnologia Bluetooth integrada para configuração individual, gestão de inventário online e relatório dos aparelhos.

Material fornecido:

Inclui 2x baterias de íões de lítio, carregador, mala de transporte (HD Box) e clipe de cinto.

Instrução:

Para baterias e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073814 – 073816, 073827 e 073840.

Para o módulo de rastreamento Bluetooth adequado, ver 070103 BTT-1.

Descrição técnica

Área de aperto do mandril de aperto rápido	1,5 - 13 mm
Capacidade da bateria	5 Ah
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Designação do fabricante	M18ONEPD3-502X
Peso	2,2 kg
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	0 - 500 r,p,m,
binário máximo	158 Nm
utilização típica	Heavy Duty
vibração máxima conforme EN com função de abertura de furos por percussão	11,3 m/s ²
Número de baterias incluídas	2
Tensão da bateria	18 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
embalagem	Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
vibração máxima conforme EN sem função de abertura de furos por percussão	1,5 m/s ²
Design do motor	FUEL™
Ø máximo da broca espiral em betão	16 mm
Ø máximo da broca espiral em madeira	89 mm
Ligação de aplicações	OneKey
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade	2100 r,p,m,
Ø máximo da broca espiral em aço	16 mm
Tipo de bateria	Lithium-Ion
Tipo de produto	Berbequim aparafusador de impacto