

HEDI

Holofote LED, 230 V, Consumo energético: 35W



Dados do pedido

Número do pedido	081268 35
GTIN	4003644005604
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

Versão de sombra reduzida e sem encandeamento com grande dispersão de luz. Lanterna de trabalho robusta com partes laterais revestidas a borracha e cinco ângulos de inclinação consoante o posicionamento (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Pega de transporte integrada, interruptor de ligar/desligar na parte de trás. Aprovado para uso contínuo, bem como em locais de construção e montagem conforme a BGI 608.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Descrição técnica

Ângulo de radiação ajustável	90 grau
Ângulo de radiação ajustável	35 grau
Ângulo de radiação ajustável	25 grau
Ângulo de radiação ajustável	15 grau

Ângulo de radiação ajustável	0 grau
Consumo energético	32 W
Peso	2300 g
Fluxo luminoso	4920 lm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de proteção IP	IP 54
Tensão nominal	230 V
Comprimento total	273 mm
Largura total	256 mm
Altura total	163 mm
Comprimento do cabo de ligação	3 m
Zona ATEX	nenhum
Atributo do nome do produto	230 V
Tipo de produto	Holofote