



Dados do pedido

Número do pedido	085755 2X10
GTIN	
Classe de artigo	04F

Descrição

Modelo:

Para a identificação / marcação / rotulagem permanentes de peças individuais ou em série dos mais variados materiais (aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão, plásticos, aço para ferramentas, aços temperados até 62 HRC, etc.).

- **Acionamento eletromagnético potente da agulha de marcação.**
- **Software simples e intuitivo com proteção por palavra-passe e indicação de parâmetros reconfigurada para uma visão rápida de todas as linhas do programa.**
- **Visor a cores grande de 4,3 polegadas.**
- **A mais recente tecnologia de processador para uma navegação suave no menu e um tempo de arranque muito curto (tempo de inicialização).**
- **Pré-visualização 1:1 do campo de marcação no visor.**
- **Caixa em plástico reforçado com fibra de vidro e resistente a quebras.**
- **Interfaces: USB A, USB B e Ethernet.**
- **Tipo de letra: Matriz de ponto na grelha 5×7 ou 9×13, altura da letra 1,0 – 10,0 mm e superior.**
- **Guias lineares de alta qualidade, duplamente guiadas, para resultados precisos de marcação.**
- **Marcação de peças redondas radial e axial e marcação de arco circular.**

Sistema de marcação manual sem fio extremamente prático e 100% móvel, com interface tátil e visor a cores grande de 4,3 polegadas.

- **Inclui pacote HPGL (para marcação de logótipos individuais e marcas de teste, marca CE, incl.)**
- **Incl. pacote conforto (p. ex. para identificação de camadas, pré-posicionamento, marcação múltipla, etc.)**
- **Memória interna para várias centenas de ficheiros de marcações, fontes e logótipos.**
- **Disponível em 15 línguas.**

Campo de marcação: 85 × 45 mm.

Material fornecido:

Inclui ferramenta de bordo, agulha de marcação de metal duro integral de 90°. Ângulo de regulação com apoio antiderrapante, calibre de ajuste e mala de transporte, **2 x baterias de íões de lítio 18V**, carregador.

Instrução:

Tipo de letra para uma altura de letra superior a 10,0 mm, a pedido.

Descrição técnica

Número de baterias incluídas	2
Capacidade da bateria	10 Ah
Interface	Interface USB
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tensão nominal	18 V
Altura da letra	1 - 10 mm
largura máxima do campo de marcação	85 mm
altura máxima do campo de marcação	45 mm
Tipo de produto	Marcador de agulha

Acessórios

Agulha de marcação para FlyMarker® Ângulo da ponta da agulha de marcação 90

085790 90