




Pastilha de corte reversível por fresagem SOMT.....ER-FL, para fresa de grande avanço, PR1825



Dados do pedido

Número do pedido	222087 14
GTIN	4960664028535
Classe de artigo	25A

Descrição

Versão:

Pastilha reversível com 4 arestas de corte convexas para forças de corte reduzidas.

Utilização:

A **geometria FL** (orientada para superfícies) é a escolha ideal para o desbaste em máquinas de desempenho reduzido.

Não utilizar para fresagem de hélices, de imersão e de contornos ou em paredes inclinadas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D$.

Descrição técnica

Tipo	ST1400
#Raio do canto	1,4 mm
Espessura da placa E	5,56 mm
Raio de programação com $a_{p \text{ máx.}}$	3 mm
Avanço f_z por dente	0,2 – 1,2 mm

Tamanho da pastilha reversível	14
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOMT140514-ER-FL
Tipo	PR1825
Material de corte	MD
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado	180	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	140	P
máximo a molhado	#condicionalmente adequado		
seco	adequado		