

**Pastilha de corte reversível por fresagem BDMT 11T331 ER-JT, para fresa de canto, PR1825****Dados do pedido**

Número do pedido	227351 ST1400
GTIN	4960664027958
Classe de artigo	25A

Descrição**Nota:**

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D$. 90° exatos até $a_p = 5,5$ mm.

Descrição técnica

#Raio do canto	3,1 mm
Tipo	ST1400
Avanço f_z por dente	0,07 – 0,11 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	BDMT 11T331 ER-JT
Tipo	PR1825
Material de corte	MD
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado	200	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	180	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	180	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	140	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	140	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	180	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	180	M
máximo a molhado	#condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	#condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		